



Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l s pocinkano mrežno rešetko, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev **IBC** (Intermediate Bulk-Container) in **KTC** (kubični kontejnerji). **Za skladiščenje vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 – 4.** Posebej **odporna proti kislinam, lugom** in oljem. Odvisno od lastne mase kontejnerjev IBC/KTC primerna za skladiščenje tekočin z maksimalno specifično maso 1800 kg/m³. **Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tehnični opis

Prostornina	1000 l
Nosilnost	4000 kg
Višina	580 mm
Širina	2530 mm
Prostornina IBC	1000 l

Globina	1320 mm
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode