

Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 4X200/L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981285 4X200/L
GTIN	2050001937605
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Napotek:

Podstavke za 200-litrsko sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

Tehnični opis

Prostornina	222 l
Višina	250 mm
Prostornina soda	200 l

Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	4
Število sodov	4
Širina	2400 mm
Globina	800 mm
Skladiščenje sodov v vrsti	da
Masa	124 kg
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode