



## Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l z mrežno rešetko iz PE, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 981465 2X1000 |
| GTIN                  | 4250101100543 |
| Razred artikla        | 96V           |

### Opis

#### Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev **IBC** (Intermediate Bulk-Container) in **KTC** (kubični kontejnerji). **Za skladiščenje vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 – 4.** Posebej **odporna proti kislinam, lugom** in oljem. Odvisno od lastne mase kontejnerjev IBC/KTC primerna za skladiščenje tekočin z maksimalno specifično maso 1800 kg/m<sup>3</sup>. **Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Tehnični opis

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Globina         | 1320 mm |
| Višina          | 610 mm  |
| Nosilnost       | 4000 kg |
| Prostornina IBC | 1000 l  |
| Prostornina     | 1000 l  |

|               |  |
|---------------|--|
| Širina        | 2530 mm  |
| Skladiščenje  | Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano         |
| Skladiščenje  | Skladiščenje okolju nevarnih snovi               |
| Skladiščenje  | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3 |
| Skladiščenje  | Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno           |
| Vrsta izdelka | Lovilne posode                                   |