

Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 2X200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Razred artikla	96U

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (Ø 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. **S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.**

Lakiran.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. **Za vnetljive tekočine** GHS kategorij 1–3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.

Napotek:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 do 981485.

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 211 l

Podložna višina: 515 mm
Širina: 1200 mm
Globina: 800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l: 2
Površinska obremenitev: 1000 kg/m²

Tehnični opis

Širina	1200 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	2
Prostornina	211 l
Prostornina soda	200 l
Globina	800 mm
Masa	81 kg
Priprava za pritrdilni trak	1 × za 2 soda
Število sodov	2
Podložna višina	515 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode