

## Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l pocinkan, Število IBC × prostornina IBC (l): 1X1000



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Vroče cinkana po EN ISO 1461.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev. **IBC** (Intermediate Bulk-kontejner) in **KTC** (kubični tank - kontejner). **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij **1 – 3** in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij **1 – 4**.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Tehnični opis

Masa, lakirana	180 kg
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC	1
Višina	630 mm

Globina	1460 mm
Prostornina	1000 l
Število IBC	1
Širina	1460 mm
Masa, pocinkana	194 kg
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode