

Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 4X60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

Tehnični opis

Višina	220 mm
Prostornina soda	60 l
Število sodov	4

Prostornina	61 l
Masa	46 kg
Globina	800 mm
Širina	900 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l	4
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode