

## Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 6X60



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakiranje:

**Standardno svetlo modre barve RAL 5012.**

#### Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

### Tehnični opis

Masa	58 kg
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l	6
Prostornina soda	60 l
Globina	800 mm

Število sodov	6
Prostornina	74 l
Višina	205 mm
Širina	1300 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode