



**Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l s pocinkano mrežno rešetko,  
Število sodov × prostornina soda (l): 4X200**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981425 4X200
GTIN	4250101149719
Razred artikla	96V

## Opis

### Izvedba:

Z odprtinami, ki omogočajo neposredno nakladanje z viličarjem. Vedno prevažajte le prazne lovilne posode.

### Uporaba:

**Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno** (velja za Nemčijo).

### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

## Tehnični opis

Globina	1235 mm
Masa	37 kg
Višina	275 mm
Prostornina	255 l
Nosilnost	950 kg

Prostornina soda	200 l
Število sodov	4
Širina	1235 mm
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Vrsta izdelka	Lovilne posode