

**Delovne rokavice, par Waredex Work® 550, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094545 7
GTIN	4008198755074
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

**Waredex Work® 500.** Dober oprijem pri ravnanju z naoljenimi ali mokrimi predmeti zaradi hrapave prevleke iz poliuretana. Dobro prilaganje in občutek otipa zagotavljata visoko udobje nošenja. Zelo visoka odpornost proti vrezom v kombinaciji z mehansko pregrado.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

brez silikona	da
Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v olju	zmerno
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Velikost rokavic	7

Zračnost	zelo dobro
Odpornost proti trganju EN 388	4
Oznaka proizvajalca	Waredex Work 550
Material prevleke	PU
Brez DMF	da
Otip	dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	16
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Nosilni material	HPPE, steklo
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/bež
Masa	75 g
Dolžina	255 - 265 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

