

Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 4X200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981235 4X200
GTIN	4052462022577
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Višina za viličar 100 mm. Vroče cinkan po EN ISO 1461.

S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Podstavke za 200-litrške sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

Tehnični opis

Število sodov	4
Prostornina soda	200 l
Globina	1200 mm

Masa	91 kg
Prostornina	216 l
Višina	290 mm
Širina	1200 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	4
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode