

**uvex****Delovne rokavice, par uvex C500 foam, Velikost rokavic: 7**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094550 7
GTIN	4048612015100
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

uvex C500 foam. Delovne rokavice brez silikona z dobro odpornostjo proti mehanski obrabi in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C.

**Serija uvex 500.** Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Odpornost proti prerezanju EN 388	C
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	zelo dobro

Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Zračnost	dobro
Brez DMF	ne
Odpornost proti trganju EN 388	4
Oprijem v olju	zmerno
Velikost rokavic	7
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
brez silikona	da
Serija	uvex C500
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	antracitna/limonska
Standard	EN 407
Masa	32,8 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

