

**Delovne rokavice, par Waredex Work® 550, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094545 8
GTIN	4008198755081
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Waredex Work® 500. Dober oprijem pri ravnanju z naoljenimi ali mokrimi predmeti zaradi hrapave prevleke iz poliuretana. Dobro prileganje in občutek otipa zagotavljata visoko udobje nošenja. Zelo visoka odpornost proti vrezom v kombinaciji z mehansko pregrado.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

brez silikona	da
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Oprijem v olju	zmerno
Brez DMF	da

Material prevleke	PU
Zračnost	zelo dobro
Velikost rokavic	8
Oprijem v mokrem	zmerno
Otip	dobro
Oznaka proizvajalca	Waredex Work 550
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	4
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Vsebina	16
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Nosilni material	HPPE, steklo
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/bež
Masa	75 g
Dolžina	255 - 265 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

