

Delovna podloga Top širina 122 cm, črna/rumena, Dolžina: 150cm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964531 150
GTIN	662641658110
Razred artikla	96C

Opis**Izvedba:**

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za **visoke obremenitve**:

- **Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.**
- **Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.**
- **Nedrseča spodnja stran RedStop™.**
- **Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.**
- **Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.**
- **Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.**
- **Težko vnetljive po DIN 4102 B1.**
- **Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m².**
- **Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.**

Napotek:

Podloge za delovno mesto s prosto izbirno dolžino od art. 964520–964525.

Tehnični opis

z varnostnimi robovi	2-stranska
Material	Jedro iz penjenega vinila
Površina	Vinil
pogojno odporno proti večini	industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
Dolžina	150 cm
Masa	11 kg
natična	ne
Debelina	14,3 mm
Širina	122 cm
Poševnina	4-stranska
Nedrseča spodnja stran	da
Masa na površino	6,5 kg/m ²
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R10
Oznaka proizvajalca	Cushion Trax® (black/yellow)
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporen proti olju
Barva	črna/rumena
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto