


Robna letev, rumena, Kot: 22,5OUTstopinj



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

- **Industrijska delovna podloga z zaprto površino odporno proti drsenju.**
- **Debelina materiala 13 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja (plošče 91×91 cm) z notranjim kotom (45°) in zunanjim kotom (22,5°) omogoča optimalno prilagoditev na razmere na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN DIN 51130 in BGR 181. Iz 100% naravne mešanice gume.**
- **Brez težkih kovin in silikona, zato je primerna tudi za lakirnice.**
- **Brez DOP, DMF in ozonu škodljivih snovi.**

Natične robne letve **s** pritrdilnimi vozlički 36 cm, rumene barve. Natične robne letve **brez** pritrdilnih vozličkov 76 cm, oz. **s** pritrdilnimi vozlički 36 cm, rumene barve.

Primerno za:

Robne letve art. 964558 vel. 22,5IN in 22,5OUT so primerne za podlogo za delovno mesto art. 964556 vel. 22,5.

Tehnični opis

Pritrdilni vozlički	brez pritrdilnih vozličkov
---------------------	----------------------------

Material	Mešanica naravne gume
Kot	22,5 stopinj
Dolžina	76 cm
Oznaka proizvajalca	Skywalker HD o-Curve™ Ramp, nitril, moški
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporno proti olju
Značilnost blagovnega imena	rumena
Barva	rumena
Vrsta izdelka	Robna letev