

Varnostni leseni tekač brez posnetih robov in brez naletnega profila, širina 100 cm, Dolžina tekača: 150cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964853 150
GTIN	4047482057104
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m². Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Tehnični opis

Obstojnost	proti večini olj in kislin
Naletni profil	brez
Masa	15,6 kg
Dolžina tekača	150 cm
Višina tekača	35 mm
Material	Bukove letve
Poševnina	brez
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm
Širina tekača	100 cm

Vrsta izdelka

Leseni tekači