


## Robna letev, rumena, Tip: 0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964559 0
GTIN	662641844735
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

- **Industrijska delovna podloga z zaprto površino odporno proti drsenju.**
- **Debelina materiala 13 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja (plošče 91×91 cm) z notranjim kotom (45°) in zunanjim kotom (22,5°) omogoča optimalno prilagoditev na razmere na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN DIN 51130 in BGR 181. Iz 100% naravne mešanice gume.**
- **Brez težkih kovin in silikona, zato je primerna tudi za lakirnice.**
- **Brez DOP, DMF in ozonu škodljivih snovi.**

Robne letve 91 cm, za natikanje na plošče. Rumene barve. Robna letev **brez** pritrdilnih vozličkov.

#### Primerno za:

Robna letev art. 964559 vel. 0 in 1 je primerna za podlogo za delovno mesto art. 964555.

### Tehnični opis

Material	Mešanica naravne gume
Dolžina	91 cm
Tip	0

Pritrdilni vozlički	brez pritrdilnih vozličkov
Oznaka proizvajalca	Skywalker HD™ Ramp, nitril, ženski
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Udobnost stoje	Nedirseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporno proti olju
Značilnost blagovnega imena	rumena
Barva	rumena
Vrsta izdelka	Robna letev