

Varnostni leseni tekač brez posnetih robov in brez naletnega profila, širina 100 cm, Dolžina tekača: 200cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964853 200
GTIN	4047482057111
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m². Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Tehnični opis

Poševnina	brez
Višina tekača	35 mm
Obstojnost	proti večini olj in kislin
Material	Bukove letve
Dolžina tekača	200 cm
Naletni profil	brez
Masa	20,8 kg
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm
Širina tekača	100 cm

Vrsta izdelka

Leseni tekači