


Posoda za obešanje v regale lakirana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 2700/200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov. Za **vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm. Za obešanje v paletne regale št. 991202–991227.

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.

Tehnični opis

za dolžino nosilnih prečk	2700 mm
Prostornina	200 l
Globina	1250 mm
Notranja globina	915 mm
Masa	151 kg
Širina	2650 mm

Višina	130 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilna posoda za regal