


**Delovna podloga, kotna Dolžina 91 cm, črna, Kot: 22,5stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964556 22,5
GTIN	662641861268
Razred artikla	96C

**Opis****Izvedba:**

- **Industrijska delovna podloga z zaprto površino odporno proti drsenju.**
- **Debelina materiala 13 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja (plošče 91×91 cm) z notranjim kotom (45°) in zunanjim kotom (22,5°) omogoča optimalno prilagoditev na razmere na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN DIN 51130 in BGR 181. Iz 100% naravne mešanice gume.**
- **Brez težkih kovin in silikona, zato je primerna tudi za lakirnice.**
- **Brez DOP, DMF in ozonu škodljivih snovi.**

Notranji kot 45°, plošče 4,5 kg, črne barve. Plošče z notranjim kotom 45°, 6,4 kg, črne barve.

**Primerno za:**

Robne letve art. 964558 vel. 22,5IN in 22,5OUT so primerne za podlogo za delovno mesto art. 964556 vel. 22,5.

**Tehnični opis**

z varnostnimi robovi	Možnost nadgraditve
natična	da

Debelina	13 mm
Kot	22,5 stopinj
Površina	Nedreča površina
Material	Mešanica naravne gume
Dolžina	91 cm
Masa	6,4 kg
Notranji kot	22,5 stopinj
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R9
Oznaka proizvajalca	Skywalker HD O-Curve (black)
Udobnost stoje	Nedreče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporen proti olju
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto