

## Varnostni leseni tekač z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 100 cm, Dolžina tekača: 150cm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964854 150
GTIN	4047482094772
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m<sup>2</sup>. Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

#### Naletni profil:

dodatno posneti rob po **obeh širinah tekača**.

### Tehnični opis

Naletni profil	2-stranska
Obstojnost	proti večini olj in kislin
Višina tekača	35 mm
Masa	15,6 kg
Material	Bukove letve
Dolžina tekača	150 cm
Poševnina	brez
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm

Širina tekača	100 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači