

**Garant****List za odrezovanje Eco ojačan, levi, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/3Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.  
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

**Napotek:**

Zaradi svoje zasnove nezdružljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.  
Montažni ključ art. 279920 je treba naročiti posebej. Od globine zareza 19,5 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

**Tehnični opis**

Višina h <sub>1</sub>	21,4 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	90 mm
Serija	Eco
Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
Celotna dolžina L	96 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje