

Garant**List za zarezovanje eco ojačan, desni, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273854 32/3
GTIN	4045197989192
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Zaradi svoje zasnove nezdržljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.
Montažni ključ art. 279920 je treba naročiti posebej. Od globine zareza 19,5 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Serijska	Eco
Višina lista h ₅	32 mm
Višina h ₁	25 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	65 mm
Celotna dolžina L	87,5 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje