

**Garant****List za zarezovanje eco ojačan, levi, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.  
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev.

### Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

### Napotek:

Zaradi svoje zasnove nezdružljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.  
Montažni ključ art. 279920 je treba naročiti posebej. Od globine zareza 19,5 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

## Tehnični opis

Višina h <sub>1</sub>	21,4 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
Širina zareze w	3 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	65 mm
Serija	Eco
Celotna dolžina L	83,5 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje