


Lovilna posoda za regal pocinkana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 2700/240



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.

Vročje cinkana po EN ISO 1461.

S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm. Primerno za paletne regale št. 991202–991227.

Tehnični opis

za dolžino nosilnih prečk	2700 mm
Prostornina	240 l
Globina	1300 mm
Masa	200 kg
Višina	210 mm
Širina	2650 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²

Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkan
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilna posoda za regal