

## Lovilna posoda za regal lakirana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 2700/240



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Razred artikla	96U

### Opis

**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.  
S pocinkano mrežno rešetko.

**Uporaba:**

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Primerno za:**

Paletne regale z globino 1100 mm. Primerno za paletne regale št. 991202–991227.

**Lakiranje:**

**Standardno svetlo modre barve RAL 5012.**

### Tehnični opis

Širina	2650 mm
Globina	1300 mm
Prostornina	240 l
Masa	190 kg
Višina	210 mm

za dolžino nosilnih prečk	2700 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilna posoda za regal