

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Tip: 32/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273856 32/2
GTIN	4045197989352
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev. Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132–319133.

Rezervni del:

Zapiralni vijak art. 279828 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Širina zarez w	2 mm
Serija	Eco
za maksimalni \varnothing obdelovanca	60 mm
Višina h_1	25 mm
Višina lista h_5	32 mm

Celotna dolžina L	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje