

uvex**Delovne rokavice, par uvex C500 foam, Velikost rokavic: 8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094550 8

GTIN

4048612015117

Razred artikla

04W

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Delovne rokavice brez silikona z dobro odpornostjo proti mehanski obrabi in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C.

Serija uvex 500. Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Odpornost proti trganju EN 388

4

brez silikona

da

Oprijem v olju

zmerno

Oprijem v mokrem	zmerno
Zračnost	dobro
Velikost rokavic	8
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Prilagodljivost	zelo dobro
Brez DMF	ne
Odpornost proti prerezanju EN 388	5
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	zelo dobro
Serija	uvex C500
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	antracitna/limonska
Standard	EN 407
Masa	32,8 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

