

## Delovna podloga, 100-odstotna nitril guma odporno proti olju, črna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964566
GTIN	662641769168
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

100% nitril guma, **odporna proti olju.**

#### Opis:

- **Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.**
- **Debelina materiala 19 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja ploščic 91 × 91 cm omogoča optimalno prilagoditev razmeram na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz skoraj neuničljive gume.**
- **Brez silikona, zato je primerna tudi za lakirnice. Odporna proti večini kemikalij in ekstremnim temperaturam.**

#### Napotek:

Ustrezne robne letve pod št. 964577 in št. 964578 v vel. 0 in 1.

Pri veliki obremenjenosti z iskrami je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje.

### Tehnični opis

Debelina	19 mm
brez silikona	da
Površina	Nedrseča površina
z varnostnimi robovi	Možnost nadgraditve

natična	da
Material	Nitril guma
Masa	12,7 kg
Širina	91 cm
Dolžina	91 cm
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R9
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporen proti olju
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto