


Delovna podloga, 100-odstotna nitril guma odporno proti olju, črna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964566
GTIN	662641769168
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

100% nitril guma, **odporna proti olju.**

Opis:

- **Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.**
- **Debelina materiala 19 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja ploščic 91 × 91 cm omogoča optimalno prilagoditev razmeram na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz skoraj neuničljive gume.**
- **Brez silikona, zato je primerna tudi za lakirnice. Odporna proti večini kemikalij in ekstremnim temperaturam.**

Napotek:

Ustrezne robne letve pod št. 964577 in št. 964578 v vel. 0 in 1.

Pri veliki obremenjenosti z iskrami je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje.

Tehnični opis

Debelina	19 mm
brez silikona	da
Površina	Nedrseča površina
z varnostnimi robovi	Možnost nadgraditve

natična	da
Material	Nitril guma
Masa	12,7 kg
Širina	91 cm
Dolžina	91 cm
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R9
Oznaka proizvajalca	Cushion Ease Solid™, nitril
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporen proti olju
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto