


Delovna podloga, 100-odstotna nitril guma težko vnetljivo, črna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964567
GTIN	662641780248
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

100-odstotna mešanica nitril gume, **odporna proti olju**.

Težko vnetljiva (primerna za varilska delovna mesta).

Preizkus vnetljivosti razreda Bfl-S1 po DIN EN 13501 in razreda 1 po ASTM E648-03 (NFPA253).

Opis:

- **Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.**
- **Debelina materiala 19 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.**
- **Prilagodljiv vtični sistem polaganja ploščic 91 × 91 cm omogoča optimalno prilagoditev razmeram na mestu polaganja.**
- **Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.**
- **Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz skoraj neuničljive gume.**
- **Brez silikona, zato je primerna tudi za lakirnice. Odporna proti večini kemikalij in ekstremnim temperaturam.**

Napotek:

Ustrezne robne letve pod št. 964577 in št. 964578 v vel. 0 in 1.

Pri veliki obremenjenosti z iskrami je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje.

Tehnični opis

Širina	91 cm
natična	da
Debelina	19 mm

brez silikona	da
Material	Nitril guma
Površina	Nedrseča površina
Dolžina	91 cm
Masa	12,7 kg
z varnostnimi robovi	Možnost nadgraditve
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R9
Oznaka proizvajalca	Cushion Ease Solid™, nitril FR
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporen proti olju
Značilnosti materiala	težko vnetljivo
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto