


Delovna podloga iz nitril gume, odprta, z varnostnimi robovi, črna/oranžna, Širina × dolžina: 66X102cm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 964620 66X102 |
| GTIN | 662641658141 |
| Razred artikla | 96C |

Opis

Izvedba:

Industrijske talne podloge iz nitril gume z dobro vidnimi, **oranžnimi varnostnimi robovi** na treh straneh.

- **Dodatne prečke na spodnji strani podloge nudijo „zbiralni prostor“ za umazanijo in tekočine – površina tako ostane čista, suha in ne drsi.**
- **Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi.**
- **Zelonedrseča površinain zanesljivo nalega na tleh, tudi pri vlagi. Debelina: 22 mm, masa: pribl. 13 kg/m².**
- **Odporna proti industrijskim oljem in večini kemikalij.**
- **Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.**

Talne podloge iz nitril gume z okroglimi odprtiniami.

Napotek:

Posebne mere po naročilu v rastru 30,5×30,5 cm s pribitkom 5 cm po robni letvi.

Tehnični opis

| | |
|----------|----------------------|
| Masa | 13 kg/m ² |
| Material | Nitril guma |
| Dolžina | 102 cm |
| natična | ne |
| Širina | 66 cm |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Debelina | 22 mm |
| z varnostnimi robovi | 3-stranska |
| Oznaka proizvajalca | Safety Stance™, nitril |
| Udobnost stoje | Neutrujajoče |
| Udobnost stoje | Nedrseče |
| Udobnost stoje | Izolacija (toplotna) |
| Zaščita pred udarci | za tla |
| Značilnosti materiala | odporno proti olju |
| Barva | črna/oranžna |
| Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |