


Delovna podloga iz nitril gume, odprta, z varnostnimi robovi, črna/oranžna, Širina x dolžina: 97X163cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964620 97X163
GTIN	662641658189
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Industrijske talne podloge iz nitril gume z dobro vidnimi, **oranžnimi varnostnimi robovi** na treh straneh.

- **Dodatne prečke na spodnji strani podloge nudijo „zbiralni prostor“ za umazanijo in tekočine – površina tako ostane čista, suha in ne drsi.**
- **Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi.**
- **Zelonedrseča površinain zanesljivo nalega na tleh, tudi pri vlagi. Debelina: 22 mm, masa: pribl. 13 kg/m².**
- **Odporna proti industrijskim oljem in večini kemikalij.**
- **Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.**

Talne podloge iz nitril gume z okroglimi odprtinami.

Napotek:

Posebne mere po naročilu v rastru 30,5x30,5 cm s pribitkom 5 cm po robni letvi.

Tehnični opis

Dolžina	163 cm
z varnostnimi robovi	3-stranska
Širina	97 cm
Debelina	22 mm
Material	Nitril guma

Masa	13 kg/m ²
natična	ne
Oznaka proizvajalca	Safety Stance™, nitril
Udobnost stoje	Neutrjajoče
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporno proti olju
Barva	črna/oranžna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto