

Začetni regal z velikim razponom, globina 800 mm, Višina/širina police: 3000/2140mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990960 3000/2140 |
| GTIN | 4004514226167 |
| Razred artikla | 960 |

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 – 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. **Nosilnost prekata** maksimalno 1050 kg, **nosilnost regalnega polja** maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopuslno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------------|
| Nosilnost prekata | 950 kg |
| Globina police | 800 mm |
| Širina police | 2140 mm |
| Višina | 3000 mm |
| Montaža kupca | da |
| Število skladiščnih ravni z jeklenimi paneli | 5 |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2254 mm |
| Širina | 2254 mm |
| Postavitev regala | Začetni regal |
| Material skladiščne ravni | Jekleni paneli |
| Globina | 800 mm |
| Globina regala | 800 mm |
| Širina regala | 2140 mm |
| Višina regala | 3000 mm |
| Debelina police | 25 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami |
| Izbira barv | RAL 5010, 2004 |
| Značilnost blagovnega imena | globina 800 mm |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |