

Začetni regal z velikim razponom, globina 800 mm, Višina/širina police: 3000/2500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990960 3000/2500
GTIN	4004514226174
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 – 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. **Nosilnost prekata** maksimalno 1050 kg, **nosilnost regalnega polja** maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopusno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina police	2500 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2614 mm
Postavitev regala	Začetni regal
Nosilnost prekata	820 kg
Montaža kupca	da
Širina	2614 mm
Število skladiščnih ravni z jeklenimi paneli	5
Globina police	800 mm
Material skladiščne ravni	Jekleni paneli
Višina	3000 mm
Globina	800 mm
Globina regala	800 mm
Širina regala	2500 mm
Višina regala	3000 mm
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 800 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom