

Garant**VHM-finorezni rezkar GARANT Master Titan HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203632 4
GTIN	4045197991546
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Za **fino obdelavo**.
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Velika **lastna trdnost in miren tek** zaradi neenakomerne delitve.
Za **obodno rezkanje kot za fino obdelavo** v titan in titanove zlitine.

Prednosti:

Primerno za medicinsko tehniko in stik z živili.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	57 mm
Kot spirale	40 stopinj
Ø rezila D _c	4 mm
Podajanje f _z za robljenje v titan > 850 N/mm ²	0,03 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Dolžina rezil L _c	11 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	7
Ø držala D _s	6 mm
Zaokrožitev kota r _v	0,05 mm
Serija	Master Titan

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,1 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	130 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------