

## Priključni regal z velikim razponom, globina 800 mm, Višina/širina police: 2500/2140mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990995 2500/2140
GTIN	4004514225436
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 – 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. **Nosilnost prekata** maksimalno 1050 kg, **nosilnost regalnega polja** maksimalno 3500 kg.

#### Opis:

##### Mere postavljenega regala:

nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

##### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

##### Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

##### Napotek:

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopuslno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami	4
Nosilnost prekata	950 kg
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2197 mm
Širina	2197 mm
Globina police	800 mm
Montaža kupca	da
Širina police	2140 mm
Višina	2500 mm
Material skladiščne ravni	Iverna plošča
Postavitev regala	Priključni regal
Globina	800 mm
Globina regala	800 mm
Širina regala	2140 mm
Višina regala	2500 mm
Debelina plošče	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 800 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom