



Varnostne stopnice, z varnostnim lokom, enostranske, Število stopnic vključno s platformo: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966010 4
GTIN	4003866414949
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. 205 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino. S povezavo stranic za stabilno postavitvev in nastavki proti drsenju na stranskih nosilcih.

Dodatno z visokim varnostnim lokom. Dodatno s kolesi.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Masa	10,5 kg
Pohodnost	enostranska
Višina platforme brez ograje	0,88 m
Število stopnic vključno s platformo	4
Globina prečke/stopnice	205 mm

Kolesa	da
Delovna višina pribl.	2,9 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
spodnja zunanja širina	0,59 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Varnostne zložljive stopnice