



## Delovni podest, zložljiv, dvostranski, Število stopnic vključno s platformo: 2X2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Velika platforma z vgrajenimi tečaji.

85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnični opis

Globina prečke/stopnice	85 mm
Delovna višina pribl.	2,49 m
Število stopnic vključno s platformo	2x2
Masa	5,7 kg

Višina platforme brez ograje	0,49 m
spodnja zunanja širina	0,7 m
Globina platforme	300 mm
Širina platforme	600 mm
Pohodnost	dvostranska
Izvedba stopalne površine	stopnje
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti