



Aluminijasti podest za stroj, Število stopnic vključno s platformo: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966148 4
GTIN	4003866400348
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločevine in stojno platformo 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	2,8 m
Širina osnovne ploskve	1,1 m
Širina platforme	577 mm
Globina prečke/stopnice	200 mm
Globina osnovne ploskve	0,71 m
Višina platforme brez ograje	0,8 m
Globina platforme	350 mm
Masa	10,1 kg
Pohodnost	enostranska

Standard	DIN EN 14183
Število stopnic vključno s platformo	4
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Material	Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti

Pribor

Notranji talni nastavek Tip 1	966320 1
-------------------------------	----------