



Varnostne stopnice, z varnostnim lokom, enostranske, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966010 5
GTIN	4003866414956
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. 205 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino. S povezavo stranic za stabilno postavitvev in nastavki proti drsenju na stranskih nosilcih.

Dodatno z visokim varnostnim lokom.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Pohodnost	enostranska
Izvedba stopalne površine	stopnje
Globina prečke/stopnice	205 mm
spodnja zunanja širina	0,6 m
Delovna višina pribl.	3,1 m

Število stopnic vključno s platformo	5
Masa	13 kg
Višina platforme brez ograje	1,1 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Varnostne zložljive stopnice