



## Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966000 5
GTIN	4003866403356
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika varnostna platforma (380 × 260 mm) z vgrajenimi tečaji, **varnostnimi mostički** in široko **odlagalno posodo**. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev. Dva vgrajena kavlja za vedro.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	Stopnica
spodnja zunanja širina	0,49 m
Z odlagalno polico	da
Dolžina lestve	1,9 m
Število stopnic vključno s platformo	5

Masa	8 kg
Delovna višina pribl.	3,1 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Višina platforme	1,1 m
Višina prečk	87 mm
Globina prečke/stopnice	85 mm
Pohodnost	enostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev