



Aluminijasti podest za stroj, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966148 5
GTIN	4003866400355
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločevine in stojno platformo 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	Stopnica
Globina prečke/stopnice	200 mm
Pohodnost	enostranska
Globina platforme	350 mm
Delovna višina pribl.	3 m
Standard	DIN EN 14183
Višina platforme brez ograje	0,99 m
Material	Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine
Širina osnovne ploskve	1,35 m

Širina platforme	577 mm
Masa	13,5 kg
Število stopnic vključno s platformo	5
Globina osnovne ploskve	0,73 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti

Pribor

Notranji talni nastavek Tip 1	966320 1
-------------------------------	----------