



Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Višina prečk	87 mm
Delovna višina pribl.	2,25 m
Masa	4,5 kg
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Število stopnic	2x3
spodnja zunanja širina	0,41 m

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Globina prečke/stopnice	85 mm
Dolžina lestve	0,74 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev