



Premični podest s stopnicami, širina stopnic, Število stopnic vključno s platformo: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966194 3
GTIN	4003866555291
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Dobavljivi so pod art. 966196 in art. 966198. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

Standard:

DIN EN ISO 14 122

Tehnični opis

Material	Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Višina platforme brez ograje	0,6 m
Število stopnic vključno s platformo	3
Prevesna dolžina	1070 mm
Naklon stopnic	45 stopinj
Dolžina platforme	400 mm

Masa	34 kg
Standard	DIN EN ISO 14 122
Pohodnost	enostranska
Širina prečke/stopnice	1000 mm
Kolesa	da
Nosilnost lestve	300 kg
Značilnost blagovnega imena	Širina stopnic 1000 mm
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest