



Delovni podest, zložljiv, dvostranski, Število stopnic vključno s platformo: 2X3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Velika platforma z vgrajenimi tečaji.

85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Pohodnost	dvostranska
Višina platforme brez ograje	0,74 m
spodnja zunanja širina	0,75 m
Delovna višina pribl.	2,74 m

Masa	7,9 kg
Število stopnic vključno s platformo	2×3
Izvedba stopalne površine	stopnje
Globina platforme	300 mm
Globina prečke/stopnice	85 mm
Širina platforme	600 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti