



Delovni podest, zložljiv, dvostranski, Število stopnic vključno s platformo: 2X4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Velika platforma z vgrajenimi tečaji.

85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Masa	10,3 kg
Širina platforme	600 mm
Pohodnost	dvostranska
Globina prečke/stopnice	85 mm

Delovna višina pribl.	2,99 m
Globina platforme	300 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje
Število stopnic vključno s platformo	2×4
Višina platforme brez ograje	0,99 m
spodnja zunanja širina	0,8 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti