



## Premični podest s stopnicami, širina stopnic, Število stopnic vključno s platformo: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966190 4
GTIN	4003866555222
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Dobavljivi so pod art. 966196 in art. 966198. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

#### Standard:

**DIN EN ISO 14 122**

### Tehnični opis

Prevesna dolžina	1270 mm
Masa	39 kg
Material	Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov
Naklon stopnic	45 stopinj
Standard	DIN EN ISO 14 122
Dolžina platforme	400 mm
Izvedba stopalne površine	Stopnica

Število stopnic vključno s platformo	4
Višina platforme brez ograje	0,8 m
Pohodnost	enostranska
Širina prečke/stopnice	600 mm
Kolesa	da
Nosilnost lestve	300 kg
Značilnost blagovnega imena	Širina stopnic 600 mm
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest