



Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Dolžina lestve	1,2 m
Globina prečke/stopnice	85 mm

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Višina prečk	87 mm
Delovna višina pribl.	2,65 m
Število stopnic	2×5
spodnja zunanja širina	0,45 m
Masa	7,5 kg
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev