




Posamični modul za delovni podest, Tip: B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966150 B
GTIN	4003866402601
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz lahke kovine, odporna proti zvijanju in koroziji in neobčutljiva na vremenske razmere. Stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine 555×250 mm. Modularna sestava omogoča dograditev in spreminjanje konfiguracij. Sestavni moduli s 4 različnimi višinami. Kot 2-stopenjski osnovni modul z do 3 stopnjami nadgradnje zelo primerno za mobilno uporabo. Dograditev je mogoča od tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Višina platforme brez ograje	0,4 m
Delovna višina	2,4 m
Masa posamičnih modulov	4,8 kg
Širina prečke/stopnice	555 mm
Standard	DIN EN 14183
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Globina prečke/stopnice	250 mm

Kombinacija modulov	B
Globina podesta	0,55 m
Material	Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine
Pohodnost	enostranska
Število stopnic vključno s platformo	2
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti