

**Prislonska lestev s stopnicami, možno število stopnic 8–14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966080 8
GTIN	4003866403783
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev.

Posebno lahka izvedba za udobno prenašanje, gladka zunanja površina stranskih nosilcev omogoča dober oprijem.

Zunanja širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Število stopnic	8
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Širina	400 mm
Višina prečk	87 mm

Izvedba stopalne površine	stopnje
Standard	DIN EN 131-2
Delovna višina pribl.	3,05 m
Masa	5,8 kg
Dolžina lestve	2,08 m
Globina prečke/stopnice	85 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Prislonske lestve